



# Kodak 1500

Kamera wewnątrzustna

## Najnowsza technologia obrazowania wewnątrzustnego

Wewnątrzustna kamera Kodak 1500 to idealne narzędzie komunikacji dla każdego stomatologa. Ta pierwsza bezprzewodowa wewnątrzustna kamera firmy Kodak, elegancka i łatwa w użyciu, zapewnia świetnej jakości zdjęcia gwarantując jednocześnie pełną swobodę ruchów oraz wygodę dzięki połączeniu Wi-Fi.

## Łatwość użycia

Kamera Kodak 1500 jest wyposażona w autofocus oraz źródło światła, dzięki czemu wszystkie potrzebne ujęcia uzyskuje się bez konieczności ręcznego ustawiania. Bardzo przydatny element, jakim jest przycisk ekspozycji umieszczony bezpośrednio na kamerze zapewnia łatwość obsługi oraz daje możliwość szybkiego wykonywania zdjęć.

## Bezprzewodowa wolność

Dzięki wbudowanemu systemowi Wi-Fi, Kodak 1500 daje całkowitą swobodę ruchów. Wykorzystując technologię rozwiązań bezprzewodowych, kamera intuicyjnie przekazuje informacje do stacji dokującej. Podłączenie USB umożliwia natomiast używanie tej samej stacji dokującej w kilku gabinetach. Dzięki temu kamery Kodak 1500 można używać zawsze i wszędzie, gdzie to jest konieczne.

## Wysoka jakość obrazu

Kamera Kodak 1500, doskonała do wykonywania zdjęć zarówno wewnątrzustnych, jak i zewnątrzustnych, posiada wszystkie funkcje umożliwiające uzyskanie przejrzystych, wiernie odwzorowujących kolor zdjęć. Światło LED zapewnia wyjątkowe odwzorowanie koloru oraz wysoką jakość obrazu, natomiast autofocus umożliwia natychmiastowe wykonywanie zdjęć bez konieczności każdorazowego ustawiania kamery.



## Cechy kamery Kodak 1500:

- Opatentowana technologia autofocusa
- Kamera bezprzewodowa
- Białe światło LED zapewniające jednolite i jasne oświetlenie
- Zdjęcia wewnątrz- i zewnątrzustne
- Kompatybilna z monitorami komputerowymi i wideo





### Elastyczność i wielofunkcyjność

Kamera Kodak 1500, urządzenie dostępne cenowo dla każdego, to uniwersalne narzędzie o wielu zastosowaniach. Mając tylko jedną kamerę można uzyskać zdjęcia i obrazy wideo, wykonać badanie wewnątrz- i zewnątrzustne oraz szybko wyświetlić zdjęcia na ekranie komputera.

### Łatwość integracji

Oprogramowanie Kodak Dental Imaging Software dołączone do kamery Kodak 1500 umożliwia łatwe modyfikowanie, przechowywanie oraz obróbkę zdjęć i filmów wideo. Wystarczy wcisnąć przycisk ekspozycji, by wykonać nieporuszone zdjęcie, które automatycznie zostanie zapisane w komputerze lub na karcie SD. Zdjęcia mogą być następnie dodawane do kartotek pacjentów, drukowane i wydawane pacjentom.

### Niezawodny serwis i wsparcie

Firma Kodak zapewnia techniczne wsparcie i pomoc w zakresie użytkowania kamery Kodak 1500. Nasi doświadczeni eksperci pomogą Ci wprowadzić kamerę do Twojej praktyki i zawsze odpowiedzą na Twoje pytania.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czujnik:	Micron 1/2.5" CMOS 2592 (H) x 1944 (V)
Rozdzielczość video:	640 (H) x 480 (V)
Rozdzielczość obrazu:	1024 (H) x 768 (V)
Ogniskowa:	od 1 mm do nieskończoności
Kąt pola widzenia:	80°
Focus:	Autofocus
Źródło światła:	LED
Wyjście video:	USB 2.0; TV-NT SC; TV-PAL; VGA; S-Video
Podłączenie:	USB2.0 high-speed interface

